



Upínacia klieština hladká, Top 52, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 36mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329966 36
GTIN	2050002051645
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

### Výhoda:

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Odporúčanie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

### Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

Upínač

Top 52

Druh produktu

Upínacia hlava