

HAINBUCH**Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, Top 52, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 0,5 mm): 42mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329968 42
GTIN	2050002052703
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Výhoda:

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Odporúčanie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Upozornenie:

Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Upínač

Top 52

Druh produktu

Upínacia hlava