



## Pneumatická uhlová brúska, Typ: 7550-A



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

**Kompaktná a výkonná** uhlová brúska pre maximálnu životnosť v náročných aplikáciách s intervalmi údržby až 1 000 hodín. Ergonomická rukoväť tlmiaca vibrácie. Ochranný kryt nastaviteľný bez kľúča. **Závit vretena M14.**

### Technický opis

Pracovná hlučnosť	85 dB(A)
maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálne vibrácie podľa EN	7 m/s <sup>2</sup>
Pripojovací závit	BSP
maximálna potreba vzduchu	1134 l/min
maximálne otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Označenie výrobcu	7550-A
Výstupný výkon	840 W
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm

Hmotnost	1,6 kg
Druh produktu	Uhlová brúska