



LED čelovka s akumulátorom, Typ: H7R-CORE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Výkonné LED čelovky pre profesionálne použitie.

- **Otočná hlava a funkcia nepretržitého zaostrovania.**
- **Intuitívne ovládanie a kontinuálne stmievanie.**
- **Vymeniteľná, umývateľná čelenka.**
- **Ledlenser spojovací systém ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché spojenie so širokou škálou príslušenstva.**

Výkonné svetlomety s intuitívnym ovládaním a plynulou reguláciou jasu, extrémne vysoká ochrana proti prachu a vode vďaka Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché prepojenie s rozsiahlym sortimentom príslušenstva.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Svetelný tok Úroveň 2	15 lm
Svetelný tok	600 lm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Hmotnosť	259 g
Trvanie osvetlenia úroveň 2	65 h
Označenie výrobcu	H7R Core
Druh batérie	Li-Ion
Ø hlavy	41 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Trvanie osvetlenia	4 h
Svetelný tok Boost	1000 lm
Druh produktu	Čelová lampa