

Plochý upínací magnet bez závitů, Ferit, Ø: 20mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	085910 20
GTIN	2050000964787
Třída položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

Technický opis

Ø	20 mm
Hmotnosť	10 g
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Menovitá prídržná sila	30 N
Výška	6 mm
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet