

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085915 10
GTIN	2050000964985
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Ø	10 mm
Materiál povrch	pozinkované
Závit	M3 mm
Puzdro závit	áno
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Výška	4,5 mm
Menovitá prídržná sila	4 N
Výška so závitom	11,5 mm
Hmotnosť	3 g

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom10-dielne Závit M3	085921 M3
--	-----------