

**Rýchlospojka s vonkajším závitom, Pripojovací vonkajší závit: 1/4palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080170 1/4
GTIN	4062406519377
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Rýchloupínacie spojky NW 7,2. Prietok 1 000 l/min. (vzduch). Materiál mosadz (lesklá).  
Prevádzkový tlak: PN 35 barov/teplota: -20 °C – +100 °C.

**Technický opis**

Hodnota prietoku	1000 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	35 bar
Pripojovací vonkajší závit	1/4 palec
Druh produktu	Spojka