

**Rýchlo spojka s vonkajším závitom, Pripojovací vonkajší závit: 3/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080170 3/8
GTIN	4062406522513
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Rýchloupínacie spojky NW 7,2. Prietok 1 000 l/min. (vzduch). Materiál mosadz (lesklá).
Prevádzkový tlak: PN 35 barov/teplota: -20 °C – +100 °C.

Technický opis

Pripojovací vonkajší závit	3/8 palec
Hodnota prietoku	1000 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	35 bar
Druh produktu	Spojka