



**PU hadica High Vis s bezpečnostnou ocelovou spojkou v súprave Ø 8×12 mm, využiteľná dĺžka hadice: 10m**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080246 10
GTIN	7391390442185
Trieda položky	08A

## Popis

### Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou regeneračnou silou.  
Súprava hadíc signálnej farby zelená (vysoká viditeľnosť).

### Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej** ocelevej rýchlospojky a ocelevej vsuvky.

## Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Vnútorý Ø hadice	8 mm
Vonkajší Ø hadice	12 mm
využiteľná dĺžka hadice	10 m
Farba	zelená
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/4 palec
Druh produktu	Hadica

---

## Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Vonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/2

080285 1/2

Vsuvka s vonkajším závitom 5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/2

080290 1/2