

**Viazací obrtlík Quick Lift DSR, Ø závitu: M14X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086454 M14X2
GTIN	2050002053854
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík Quick Lift DSR. Otočný o 360° a výkyvný o 180°. Úspora času až 80 % oproti naskrutkovaniu klasického otočného krúžku (DSR verzus Quick Lift DSR). **Otáčavosť pri zaťažení.** Jednoduchá manipulácia vďaka čisto mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spoľahlivý. Zatláčením hlavy skrutky je možné Quick Lift-DSR upevniť do vnútorného závitu v priebehu niekoľkých sekúnd. Funguje to čisto mechanicky, ovládaním pružiny.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostný faktor 5.

Technický opis

Výška stredovej lišty B	40 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	27 mm
Ø závitu	M14x2
Šírka očiek E	38 mm

Odstup stredovej lišty od osí D	53 mm
Sila očiek F	17 mm
Šírka dorazového stavca G	76 mm
Ø hlavy skrutky C	45 mm
Dĺžka závitú L	23 mm
Výška hlavy skrutky A	40 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	0,7 t
Hmotnosť	0,9 kg
Druh produktu	Viazací obrtlík