

**Plochý upínací magnet bez závitu, Ferit, Ø: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085910 25
GTIN	2050000965050
Trieda položky	08Q

**Popis****Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

**Použitie:**

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

**Technický opis**

Výška	7 mm
Menovitá prídržná sila	40 N
Hmotnosť	19 g
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Ø	25 mm
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet