



## Pneumatický gravírovací kolík DynaPen®, Typ: 10844



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079708 10844
GTIN	616026108448
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Pero na stlačený vzduch veľkosti ceruzky DynaPen so **súpravou príslušenstva (klieští 1/8 palcov)**. Pulzujúci pohyb pohonu (zdvih 0,018 mm) ponúka **mnoho možností použitia**, napr. gravírovanie, popisovanie, ľahké čistiace a pilovacie práce, odihľovanie a pod.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 1,4 m pripojovacej hadice, 1 pilníka a šesťhranného kľúča.

#### Upozornenie:

Vhodné jemné diamantové pilníky nájdete pod Č. 529420.

### Technický opis

Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Dĺžka	108 mm
Označenie výrobcu	Súprava DynaPen
Hmotnosť	0,26 kg
Pripojovací závit	NPT
Ø	23 mm
maximálne vibrácie podľa EN	8 m/s <sup>2</sup>
Frekvencia úderov	233 Hz
Pracovná hlučnosť	79 dB(A)

maximálna potreba vzduchu	28,2 l/min
Druh produktu	Gravírovacie teliesko

## Príslušenstvo

Diamantový minipilníkzrניות D126 (stredná) univerzálny Typ 1	529420 1
Diamantový minipilníkzrניות D126 (stredná) univerzálny Typ 1K	529420 1K
Diamantový minipilníkzrניות D126 (stredná) univerzálny Typ 4	529420 4