

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085915 16 |
| GTIN | 2050000965005 |
| Trieda položky | 08Q |

Popis

Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-------------|
| maximálna tepelná odolnosť | 120 °C |
| Materiál povrch | pozinkované |
| Závit | M3 mm |
| Výška | 4,5 mm |
| Menovitá prídržná sila | 18 N |
| Ø | 16 mm |
| Hmotnosť | 6 g |
| Puzdro závit | áno |
| Výška so závitom | 11,5 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Materiál magnetické jadro | Ferit |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom10-dielne Závit M3 | 085921 M3 |
|--|-----------|