

Plochý upínací magnet bez závitů, Ferit, Ø: 32mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	085910 32
GTIN	2050000965067
Třída položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

Technický opis

maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Menovitá prídržná sila	80 N
Ø	32 mm
Hmotnosť	30 g
Výška	7 mm
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet