

## Plochý upínací magnet bez závitů, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	085920 8
GTIN	2050000964893
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

#### Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

### Technický opis

Ø	8 mm
maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Hmotnosť	1,5 g
Materiál povrch	pozinkované
Výška	4,5 mm
Menovitá prídržná sila	11 N
Materiál magnetické jadro	SmCo <sub>5</sub>
Druh produktu	Plochý upínací magnet

