

Garant**SNHX 1203 ľavé, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218593 UNI
GTIN	4062406537920
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre a_e max.

Na spracovanie základne s plochou drážkou je potrebné namontovať ľavú a pravú platňu na nosič. Strana odvrátená od stopky je osadená ľavými platňami.

Technický opis

Typ	UNI
Šírka úkosu	0,25 mm
Typ	HB7835
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1203
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,2 mm
Šírka štrbiny a_p	6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie