

Garant**SNHX 1103 pravé, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218585 UNI
GTIN	4062406537982
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre a_e max.

Na spracovanie základne s plochou drážkou je potrebné namontovať ľavú a pravú platňu na nosič. Strana odvrátená od stopky je osadená ľavými platňami.

Technický opis

Typ	HB7835
Typ	UNI
Šírka úkosu	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1103
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	2,7 mm
Šírka štrbiny a_p	5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie