

**Garant****Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC krátke, úzke, typ ADB, BT 40, Ø upnutia D1: 6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303473 6
GTIN	4062406531058
Trieda položky	31A

## Popis

**Prevedenie:**

- **Sústrednosť  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Možnosť axiálneho prestavenia dĺžky (dráha prestavenia  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.**
- **Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.**

**Použitie:**

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

**Podmienka dodania:**

Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky a šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažné čapy (TČ) č. 308760 – 308802, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

## Technický opis

Závit M	M5
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
$L_2$	43 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	63 mm
Vonkajší $\varnothing D$	44,5 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro