

**Garant**

**Vložka na pretláčanie profilu pre vonkajší šesthran  $\varnothing d = 32$  mm, TiN,  
Šesthran: 8mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293110 8
GTIN	4062406561000
Trieda položky	29L

## Popis

**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Upozornenie:**

Špeciálne geometrie sú k dispozícii na vyžiadanie. Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

## Technický opis

$\varnothing d$	32 mm
$L_1$	20,5 mm
Šesthran	8 mm
Profil	Šesthran
Rezný materiál	HSS
Dĺžka profilu $t_{max}$	30 mm

Tolerancia	-0,09 až -0,14 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov