

Garant

Vložka na pretláčanie profilu pre vonkajší šesthran $\varnothing d = 32$ mm, TiN,
Šesthran: 4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	2931104
GTIN	4062406560973
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Upozornenie:

Špeciálne geometrie sú k dispozícii na vyžiadanie. Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Technický opis

L_1	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Šesthran	4 mm
Profil	Šesthran
Rezný materiál	HSS
Dĺžka profilu t_{max}	40 mm

Tolerancia	-0,06 až -0,1 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov