



## Očkoploché klúče, Rozmer cez steny: 6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	613800 6
GTIN	4013288218780
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

Vhodné najmä pre úzke inštaláčne priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeluste s dvojitou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čelusti zachytí skrutku každých 15°.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 613600

### Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	6 mm
Dĺžka klúča L	105 mm
maximálna výška rozovretia h <sub>1</sub>	4 mm
maximálna výška krúžku h <sub>2 max</sub>	6 mm
Označenie výrobcu	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobný postup	kovaný v zápustce
Materiál	Chróm-molybdénová ocel'
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč