



Očkoploché klúče, Rozmer cez steny: 22mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	613800 22
GTIN	4013288218841
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

Vhodné najmä pre úzke inštalačné priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeľuste s dvojitou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čeľusti zachytí skrutku každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 613600

Technický opis

maximálna výška rozovretia h1	10 mm
Rozmer cez steny	22 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka klúča L	260 mm
maximálna výška krúžku h _{2max}	15 mm
Označenie výrobcu	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobný postup	kovaný v zápustce
Materiál	Chróm-molybdénová ocel'
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč