



Očkoploché klúče, Rozmer cez steny: 32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	613800 32
GTIN	4013288218889
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.
Vhodné najmä pre úzke inštalačné priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeľuste s dvojitou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čeľusti zachytí skrutku každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 613600

Technický opis

Označenie výrobcu	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované

Druh produktu

Skrutkový klíč