

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s deliacou stenou a zásuvkami s Celoplechové krídlové dvere,  
Typ: 2000-3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G so stredovou priečkou a zásuvkami hĺbka 16G. Montáž políc v rastru 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Výška čela zásuvky 125 mm. Stredová priečka po celej dĺžke s mriežkou □ 9 × 9 mm s výškou 37 mm, všetky police sú výškovo nastaviteľné.

**Osadenie:**

Pocet políc šírka 20G: 4

Pocet zásuviek 16×16G: 3

**Rozsah balenia:**

Skrinka vrátane deliacej steny ako aj políc a zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

## Technický opis

Hĺbka	500 mm
Šírka v G	40
Polohovanie rukoväti	stred
Šírka	1000 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková šírka	400 mm
Hmotnosť	162 kg
Výška	2000 mm
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková šírka v G	16
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Úžitková výška	1845 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

---

**Príslušenstvo**

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940550 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125

---