

## HEDI

### Strojové svetidlo DUO, Typ: 6LEDDUO



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Trieda položky	08B

#### Popis

**Prevedenie:**

Kvalitné, univerzálne použiteľné svetidlá, s vypínačom, 3 m gumeným pripojovacím káblom. Všetky svetlá na stroji/pracovisku HEDI® sa štandardne dodávajú so stolovými svorkami, integrovaným magnetom a 4 skrutkami na flexibilné pripevnenie svetla k rôznym povrchoch. Svetidlo je možné rýchlo a jednoducho prepínať medzi bodovým a širokým osvetlením pomocou sklopnej šošovky. Hlavu svetidla je možné otáčať a vykyvovať o 340° pomocou guľového kĺbu. Vráťane vymeniteľnej žiarovky.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

#### Technický opis

Príkonnosť	7 W
Farba svetla	studená biela
Teplota farby	6500 K
Svetelný výkon	7 W

Osvetľovacie teleso	LED
Zóna ATEX	žiadna
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Svetelný tok	621 lm
Druh produktu	Strojné svietidlo