

HEDI

Strojné svietidlo, Typ: 10LED



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Kvalitné, univerzálne použiteľné svietidlá, s vypínačom, 3 m gumeným pripojovacím káblom. Všetky svetlá na stroji/pracovisku HEDI® sa štandardne dodávajú so stolovými svorkami, integrovaným magnetom a 4 skrutkami na flexibilné pripevnenie svetla k rôznym povrchom. Osvedčené strojné svietidlo s extrémne robustnou hlavou lampy, odolné voči striekajúcej vode a prachu, na profesionálne použitie v náročných pracovných prostrediach alebo na použitie na strojoch a v nich. Rádiové rušenie podľa DIN EN 62493.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Svetelný tok	1170 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Zóna ATEX	žiadna
Menovité napätie	250 V

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Svetelný výkon	14,5 W
Uhol vyžarovania pevný	120 Stupeň
Zaostrovanie svetla	rozptylové svetlo bez oslnenia
Druh produktu	Strojné svietidlo