



Pár základných čelustí pre rýchlovýmenný systém čelustí, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362635 2
GTIN	4260729450524
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

SolidCLAMP®. Inovatívny systém click and go pre rýchlu a jednoduchú výmenu čelustí na širokej škále zverákov.

Základné čeluste sú **rozhraním medzi zverákom a hornými čelustami**. Sú potrebné na to, aby bolo možné použiť horné čeluste. Základné čeluste sa jednoducho namontujú na príslušný zverák.

Výhoda:

- **Najrýchlejšia výmena čelustí – predĺženie doby chodu stroja vďaka minimálnym nákladom na nastavenie.**
- **Najvyššia presnosť opakovania s voľne voliteľným obrysom upnutia.**
- **Použitie horných čelustí nezávislé od výrobcu - jednoduchá výmena čelustí od výrobcu zveráka 1 na výrobcu zveráka 2.**
- **Žiadne skrutkové spojenia, teda žiadne hniezda triesok.**

Technický opis

Šírka čeluste	125 mm
System	3
vhodné pre	Allmatic NC8 c. 360405 125, GARANT c. 361290 125; 360510 125, HOLEX NC c. 360565 125
Počet čelustí	2

Druh produktu

Čeluste pre zverák