

Garant**Leštiaca huba so suchým zipsom tvrdá, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567721 115
GTIN	4062406566142
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Plstené kotúče na **leštenie predleštených plôch** v spojení s leštiacou pastou č. 555740 a 552420 UNI. Potlačená strana slúži na upínanie na opornom tanieri.

Vyrobené z čistej ovčej vlny. Pre rýchlejšie výsledky leštenia a menšiu tvorbu hologramov v porovnaní s výrobkami zo syntetických vlákien.

Použitie:

Vhodné na politúru lakov a kovov.

Technický opis

Ø kotúčov	115 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
odporúčané otáčky	1500 - 1700 min ⁻¹
Druh produktu	Leštiaci kotúč

