

**Čelné kliešte atramentované, s opláštenou rukoväťou, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705992 200
GTIN	4003773087250
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny, mimoriadne štíhly tvar hlavy pre stiesnené pracovné podmienky. **Priechodný kĺb** (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. Jemné nastavenie kolíkov pomocou odpruženého tlačidla, nastaviteľné v 5 polohách pre presné nastavenie dosahu. Funkcia predného úchopu a bočného úchopu. Šedo atramentované kliešte, leštená hlava, zuby dodatočne indukčne kalené (cca 61 HRC).

Rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Bezpečné predné uchopenie aj plochých obrobkov vďaka trojbodovému systému. Uchopenie, utiahnutie a uvoľnenie aj zatvrdnutých hláv skrutiek, ako aj opotrebovaných čapov a skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Samoupínanie	áno
Počet mriežok Jemné nastavenie	5
Dĺžka čeľustí	27 mm
Rozsah upínania pre rúry	7/8 palec
Ochrana svoriek	áno
Rozpätie pre šesťhran	22 mm

Šírka čeluste	11 mm
Označenie výrobcu	TwinGrip
Prevedenie čelustí	3-bodové zariadenie
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	chróm-vanadiová elektrická oceľ
Druh produktu	Kliešte na rúry