

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom bez akumulátora, Typ: GDS18V1050****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.

- **Chod doprava/doľava.**
- **Indikátor úrovne nabitia.**

3/4 palcový otočný nárazový skrutkovač s technológiou **BITURBO** Brushless, s 3 stupňami rýchlosti/krútiaceho momentu.

**Rozsah balenia:**

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, vrátane L-BOXX.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073867.

**Technický opis**

Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Hmotnosť	2,9 kg
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Nárazová hodnota	0 - 2600 min <sup>-1</sup>

maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M24
Kapacita akumulátora	8 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálne otáčky 1. stupeň	1600 min <sup>-1</sup>
typické použitie	Heavy Duty
maximálny krútiaci moment tvrdý	1050 Nm
maximálne vibrácie podľa EN	12,5 m/s <sup>2</sup>
maximálne otáčky 2. stupeň	2400 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	GDS 18V-1050 H
Napätie akumulátora	18 V
Upínač nástrojov Rozmery	3/4 palec
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie, napätie batérie C18

073865 C18

Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie batérie C18

073857 C18