

AEG

Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: BS18SBL2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070222 BS18SBL2
GTIN	4058546339234
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

AEG – Akumulátorový vrtací skrutkovač Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s P/L chodom. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort. LED osvetlenie pracovného priestoru. Bezkefkový motor Subcompact s krútiacim momentom až 65 Nm, 24-stupňovým nastavením krútiaceho momentu.

Norma:

Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s pravotočivým/ľavotočivým chodom. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátor 18 V / 2,0 Ah, nabíjačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073820 a č. 073846 - č. 073848. Vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor Subcompact
typické použitie	Strong
Druh batérie	Li-Ion
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Označenie výrobcu	BS 18 SBL2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min ⁻¹
Hmotnosť	1,3 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ B 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálny krútiaci moment tvrdý	65 Nm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Balenie	Pepravný kufrík
maximálne otáčky 2. stupeň	1750 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	upínacie skľučovadlo FIXTEC, s funkciou Softgrip