

Garant

Leštiace brúsne teliesko zrnitosť 400 (biele) super jemný, Hlava Ø × dĺžka hlavy: 13X20mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551923 13X20
GTIN	4062406572549
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Leštiace kolíky s **normálnym korundom (A)** v gumenom elastickom spojení.

GARANT leštiace kolíky sa vyznačujú vysokou životnosťou pri rýchlom dosiahnutí jemného rovnomerného povrchu. Podľa vyhotovenia sa môže dosiahnuť rovná jemná politúra alebo až lesklá politúra. GARANT leštiace kolíky sa môžu samé profilovať zarovnávacími nástrojmi.

Použitie:

Na jemné brúsenie a leštenie ocele, ocele odolnej proti hrdzi a kyselinám, materiálov odolných proti vysokým teplotám a neželezných kovov. Leštiace brúsne telieska neupchávajú ani pri mazaných materiáloch. Na matné leštenie alebo vytvorenie optických efektov na nehrdzavejúcich nádobách atď. **Elastickým naviazaním brúsneho zrna sa dosiahne veľmi jemná politúra.**

Nevhodné pre hrany a drsné plochy.

Technický opis

Ø hlavy	13 mm
Popis tvaru	Valec

odporúčaná obvodová rýchlosť	10 - 15 m/s
Zrornosť	400
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Farba	oranžová
Druh produktu	Leštiace teliesko

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		