

**Garant**

**Leštiace brúsne teliesko zrnitosť 600 (oranžové) ultra jemný, Hlava Ø × dĺžka hlavy: 8X10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551924 8X10
GTIN	4062406572570
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Leštiace kolíky s **normálnym korundom (A)** v gumenom elastickom spojení.

**GARANT leštiace kolíky** sa vyznačujú vysokou životnosťou pri rýchlom dosiahnutí jemného rovnomerného povrchu. Podľa vyhotovenia sa môže dosiahnuť rovná jemná politúra alebo až lesklá politúra. GARANT leštiace kolíky sa môžu samé profilovať zarovnávacími nástrojmi.

**Použitie:**

**Na jemné brúsenie a leštenie ocele, ocele odolnej proti hrdzi a kyselinám, materiálov odolných proti vysokým teplotám a neželezných kovov.** Leštiace brúsne telieska neupchávajú ani pri mazaných materiáloch. Na matné leštenie alebo vytvorenie optických efektov na nehrdzavejúcich nádobách atď. **Elastickým naviazaním brúsneho zrna sa dosiahne veľmi jemná politúra.**

Nevhodné pre hrany a drsné plochy.

**Technický opis**

Zrnitosť	600
Popis tvaru	Valec

Ø hlavy	8 mm
odporúčaná obvodová rýchlosť	10 - 15 m/s
Ø stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	10 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo	A
Farba	biela
Druh produktu	Leštiace teliesko

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		