



Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: M18FHPX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- **Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.**
- **Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.**
- **Chod doprava / doľava, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.**

Integrovaná technológia **ONE-KEY™** a blokovací spínač na nepretržitú prevádzku. Dlhá antivibračná rukoväť minimalizuje vibrácie.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický opis

Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh batérie	Li-Ion
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Nárazová energia	4,2 J
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Kapacita akumulátora	5,5 Ah
Hmotnosť	5,2 kg
Napätie akumulátora	18 V
Stopka	SDS Plus
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne vibrácie podľa EN	8,6 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Rozsah otáčok	0 - 800 min ⁻¹
maximálna nárazová hodnota	4600 min ⁻¹
Označenie výrobcu	M18ONEFHPX-552X
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	30 mm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vŕtacie kladivo

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1418C6	073840 M1418C6
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5