

**TK viacúčelový vrták, 1/4 palcový (E 6,3), Ø vrtáka: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787001 4
GTIN	4058546287207
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

Karbidová doštička s **ostro brúsenými reznými hranami a viacúčelovým uhlom reznej hrany. Presné vrtanie aj na tvrdých povrchoch vďaka strediacemu zábrusu.** Stopka zo zušľachtenej špeciálnej ocele.

Použitie:

Na vrtanie rôznych materiálov aj počas jedného pracovného kroku:

- **tehly, pórobetón, ľahké stavebné materiály, plasty.**
- **Dlaždice, keramika, mramor, sklo.**
- **Armovacie železo v betóne.**

Upozornenie:

- **Pozor: Používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!**
- **Rýchlejšie vrtanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulátora ako pri príklepových vrtačkách.**

Technický opis

Ø vrtáka	4 mm
Dĺžka špirály	45 mm
Celková dĺžka	90 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Bit-šesthranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Viacúčelový vrták

