

Garant**Pár rukavíc MASTER FIT, Velkosť rukavíc: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094306 12
GTIN	4062406573980
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Anatomicky tvarovaná viacúčelová rukavica s povrchovou úpravou z nitrilovej peny. Prijemný podkladový materiál s 15-vláknovou technológiou pletenia zo spandexu a nylonu pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v mierne olejových pracovných priestoroch. Bez obsahu DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	MASTER FIT
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100

Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
EN 388	4121X
Podkladový materiál	Nylon / Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	250 mm
Farba	modrá / oranžová
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice