



Akumulátorové vrtacie kladivo bez akumulátora, nabíjačky a kufru, Typ: M18FHX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.
- Upínač vrtáka SDS-Plus.
- Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.
- Chod doprava/dola, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.
- Systém na rýchlu výmenu nástrojov FIXTEC na výmenu bez nástrojov medzi upínačom SDS-Plus a kovovým rýchlopínacím skľučovadlom.
- Vypnutie otáčania pre ľahké sekание.
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a stroj v prípade zablokovania vrtáka.
- Antivibračný systém AVS.

Rozsah balenia:

Nulová verzia – bez akumulátora, nabíjačky a kufru.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
---------------------	------

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Systémový kufror (HD=Heavy Duty)
Označenie výrobcu	M18ONEFHX-0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	28 mm
Hmotnosť	4,5 kg
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Nárazová energia	2,5 J
Rozsah otáčok	0 - 1330 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	26 mm
maximálna nárazová hodnota	4800 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	8,9 m/s ²
Rozsah upínania rýchlosťklúčovadla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtacie kladivo

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1418C6	073840 M1418C6