

Garant EASYFIX

**Súprava prídavných držiakov káblového bubna Easyfix, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955804 3
GTIN	4062406575434
Trieda položky	91F

**Popis****Prevedenie:**

Držiak káblového bubna z plastu s hliníkovou osou  $\varnothing$  12 mm a držiakom drôtu  $\varnothing$  6 mm. Držiak kábla s káblovými brzdami zabraňuje nebrzdenému odvíjaniu káblov. Hĺbku drôteného držiaka je možné nastaviť.

Hliníkovú os je možné namontovať v 3 polohách, aby sa dali pripojiť kolieska s priemerom  $\varnothing$  100, 200 a 300 mm.

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny. S 3 káblovými brzdami.

**Vhodné pre:**

Dierované steny  $9 \times 9$  mm v 37 mm rastri.

**Rozsah balenia:**

1 plastové držiaky, hliníková os, držiak s brzdami.

Všetky súvisiace základové dosky.

**Upozornenie:**

Dĺžka osky medzi 2 nosníkmi nesmie presiahnuť 395 mm.

**Technický opis**

Výška	92 mm
$\varnothing$ oceleového drôtu	6 mm
Úžitková šírka	257 mm
Séria	Easyfix
Šírka	369 mm

Hĺbka	202 mm
Ø osí	12 mm
Druh produktu	Držiak na kotúče