

HEDI

Celoplastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ, Typ: 40B2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

Veľký a kvalitný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 290 mm a mnohými ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.

- **7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.**
- **Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.**
- **Drážky na odvod vody.**
- **Sklopná otočná rukoväť pre individuálne ovládanie pre pravákov aj ľavákov počas navíjania a odvíjania.**
- **Je možná jednoduchá montáž na stenu.**
- **Schválené na trvalé použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.**

So zásuvkami pre **Francúzsko, Belgicko, Poľsko a Českú republiku.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Menovité napätie	250 V
Zloženie kábla	3G2,5
Farba kábla	oranžová
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dĺžka kábla	40 m
Trieda kábla	H07BQ-F
vhodné pre krajiny	F, B, PL, CZ
Počet zásuviek	4
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Materiál kábla	pancierový kábel
Dostupný diagnostický systém	áno
Druh produktu	Káblový bubon