

Garant

**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
35/5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 5,0\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	42 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	2,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.10T3M0T
Počet rezných hrán Z	5
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	68 mm
Uhol rampy α_{max}	1,79 Stupeň

Ø rezných hrán D_c	35 mm
Ø D_3	25 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	22,45 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	60 mm
Montážny závit M	M16
Ø D_2	28,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 2	219878 2
---	----------