

Garant**Vyvrťavacia tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Typ: 25/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274171 25/3
GTIN	4062406577704
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre vložky č.275000 – 275015.

Použitie:Na drážkovanie od priemeru $D_{\min} = 14$ mm.**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Šírka zápichu w	2,2; 3 mm
t_{\max} Vnútorne spracovanie	5 mm
\varnothing stopky D_s	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	40 mm
Celková dĺžka L	103 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	20 mm
Rozsah použitia	Radiálne vnútorné zapichovanie
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč