

**Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený), Štvorhran, Dĺžka × šírka (mm)
stupeň jemnosti: 200X20G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558625 200X20G
GTIN	4260496530955
Trieda položky	56Z

Popis**Použitie:**

Na **odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **tvrdokov, neželezný kov, sklo, keramiku, porcelán**. Materiál s **vysokou tvrdosťou** a výrazným **efektom samoostrenia**.

Upozornenie:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Technický opis

Farba	zelená
Zrinitosť	100
Šírka	20 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Dĺžka	200 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Tvar	Štvorhran
Druh produktu	Obťahovací pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		