

**HOLEX****Digitálne dielenské posuvné meradlo, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415525 300
GTIN	4062406579531
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Posuvné meradlo pre vnútorné a vonkajšie meranie (s prednastavením). Ľahko čitateľný LCD displej s extra veľkými číslicami. Optimálne vodiace a klzné vlastnosti vďaka **dvojitému prizmatickému vedeniu** uloženému v plaste. Meracie čeluste z nehrdzavejúcej ocele, veľmi jemne brúsené. S dvomi pohyblivými a **vymeniteľnými meracími čelustami. Vrátane obmedzenia meracej sily.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nastavovacia mierka č. 415527 veľ. Set. Meracia čelusť so závitom M2,5 č. 415526 veľ. 90 so závitom M2,5 pre špeciálne snímače č. 434900 – 434910.

**Technický opis**

Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hmotnosť	0,65 kg
Funkcia Preset	áno
Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm

Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozsah merania	0 - 300 mm
Kalibrácia	A1
Norma	Výrobná norma
Meracie hroty	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál	ABS
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------