

**HOLEX****Digitálne dielenské posuvné meradlo, Rozsah merania: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415525 1500
GTIN	4062406579579
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Posuvné meradlo pre vnútorné a vonkajšie meranie (s prednastavením). Ľahko čitateľný LCD displej s extra veľkými číslicami. Optimálne vodiace a klzné vlastnosti vďaka **dvojitému prizmatickému vedeniu** uloženému v plaste. Meracie čeluste z nehrdzavejúcej ocele, veľmi jemne brúsené. S dvomi pohyblivými a **vymeniteľnými meracími čelustami. Vrátane obmedzenia meracej sily.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nastavovacia mierka č. 415527 veľ. Set. Meracia celust c. 415526 veľ. 150 so závitom M2,5 pre špeciálne snímacie c. 434900 – 434910.

**Technický opis**

Funkcia Preset	áno
Rozsah merania	0 - 1500 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Hmotnosť	2,2 kg
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Najväčšia prípustná chyba	0,1 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	150 mm

Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	Výrobná norma
Meracie hroty	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál	ABS
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 2000	021000 2000
---	-------------

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------