

Mitutoyo**Digitálne dielenské posuvné meradlo ABS IP67 s čelustovými/standardnými meracími plochami, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415355 300
GTIN	4946368846316
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497085.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozsah merania	0 - 300 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300