

Dolná skrinka s posuvnými dvierkami, 2 výšky zakladačov, Šírka: 1600mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	974211 1600
GTIN	2050002053663
Trieda položky	91Q

Popis**Prevedenie:**

Skriňa s posuvnými dverami z dreva, so stredovou priečkou a 2 policami (po ľavej a po pravej strane od stredovej priečky) s hrúbkou 25 mm nastaviteľnými v rastri 32 mm. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Oceľový podstavec s výškou 30 mm vrátane skrutiek na vyrovnanie výšky. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Povrchová úprava farby:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Upozornenie:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Technický opis

uzamykatel'né	nie
Sokel Výška	30 mm
Výška	779 mm
Forma rukoväti	zaoblená úchytka
Počet políc	4
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	nie

Povrch korpusu	Drevo
Materiál Sokel	Oceľový plech
so soklom	áno
Šírka	1600 mm
Číslo zámku individuálne vymeniteľné	nie
Hĺbka	450 mm
Úžitková výška	699 mm
Prevedenie	Postranná skrinka
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Druh produktu	Kancelárska skriňa