

Mriežkový rošt, Typ: 500



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	983212 500
GTIN	4004514227546
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaná roštová podlaha, sieťka 30 × 30 mm, nosná lišta 25 × 2 mm. Priamy odvod uniknutých tekutín cez roštovú podlahu. Maximálne zaťaženie police na mriežku: 150 kg. Úroveň skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.

Vhodné pre:

Regál na malé kontajnery č. 983205 a č. 983210.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Hmotnosť	9 kg
Výška	25 mm
Materiál	pozinkované
Šírka	1000 mm
Hĺbka	500 mm
Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Mrežový rošt

