

Garant UNILINE

Dvierka polovičná výška, inštalácia dolu, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955491 M
GTIN	4062406586126
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Dvere pre UNI Tower vyrobené z ocelového plechu, zvnútra zosilnené a uzamykateľné pomocou 2K-Haptoprene® kľučky s cylindrickým zámkom.

Vhodné pre:

UNI Tower v tvare U, možno inštalovať len do spodnej polovice.

Rozsah balenia:

Dvere závesné vpravo s traverzou, zarážkou dverí a krytom priehradky dverí.

Povrchová úprava farby:

Antracitová RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.**

Technický opis

Výška	794 mm
Šírka	534 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Krídlové dvere

