

Garant GRIDLINE

**Vertikálna skriňa, šírka 30G, 2 samonosné výsuvy 6G, 1 samonosný výsuv 12G, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 943115 1000   |
| GTIN             | 4062406586195 |
| Trieda položky   | 9GI           |

**Popis****Prevedenie:**

Vertikálne skrinky v 30 × 28G sú osadené **samonosnými výsuvmi**, ktoré majú **samostatnú poistku proti vytiahnutiu**, a preto možno vždy otvoriť iba jeden výsuv. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.

Rámy výsuvov majú raster dierovanej steny s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastru na upevnenie nosičov náradia, policových skriň a dierovaných stien. Vertikálne skrinky sú pripravené na upevnenie do podlahy alebo na stenu a **je potrebné ich zaistiť proti prevráteniu**.

Uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Všetky výsuvy sa uzamykajú spolu.

Vertikálny výsuv využiteľná šírka 6G výsuv 150 mm; Vertikálny výsuv efektívna šírka 12G výsuv 300 mm. Nosnosť 6G predĺženie 175 kg; Nosnosť 12G nadstavca 350 kg.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vertikálne výsuvy môžu byť vybavené:

policou č.943160, dierovaným panelom č.943166, šikmou policou č.943162 a č.943163, multifixovou koľajnicou č.943170.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a výsuvné teleso v svetlosivej farbe RAL 7035, predné zvislé výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Výsuvné teleso nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

|   |  |
|---|--|
| Šírka v G                                     | 30   |
| Šírka   | 750 mm   |
| Výška   | 1000 mm  |
| Hĺbka   | 700 mm   |
| Hĺbka v G                                     | 28   |
| Vertikálny výsuv Úžitková výška               | 691 mm   |
| Vertikálny výsuv Prevedenie                   | samonosné  |
| Hmotnosť                                      | 107 kg   |
| ComfortClose                                  | nie  |
| Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka               | 600 mm   |
| Počet výsuvov                                 | 3  |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno  |
| Skrinka Konštrukcia                           | Základná skрина  |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri              | 1000 kg  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)        | 100 %  |
| Zásuvkový výsuv                               | Blokovanie výsuvu  |
| Raster dierovanej steny Hoffmann              | 9×9 mm   |
| Prestavenie výšky v mriežke                   | 37 mm  |
| Cylindrický zámok                             | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                                 | Vertikálna skрина  |