

Garant UNILINE

UNI Tower stacionárna, typ U, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 955464 M |
| GTIN | 4062406586188 |
| Trieda položky | 9GC |

Popis**Prevedenie:**

Modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix.

Dierované steny 9×9 mm v rastri 37 mm na všetkých stranách, zvnútra aj zvonka, na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Tvar U: 2 bočné steny so zadnou stenou. Možnosť montáže zásuviek a dvierok.

Rozsah balenia:

UNI Tower č.955460 veľ. M; 2 police č. 955481 veľ. M; Príloha č. 955475 veľ. ŠEDÝ.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Ďalšie príslušenstvo ako piktogramy, police, zásuvky a dvierka nájdete pod číslom 955474 – 955499.

Technický opis

| | |
|-------|-------|
| Séria | Tower |
|-------|-------|

| | |
|--|----------------------|
| Nosnosť | 150 kg |
| Hĺbka | 750 mm |
| Úžitková hĺbka | 510 mm |
| Šírka | 720 mm |
| Výška | 2140 mm |
| Úžitková šírka | 540 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 |
| Prestavenie výšky v mriežke | 37 |
| Druh produktu | Dierovaná stena Veža |

Príslušenstvo

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Nástavec preUNI Tower M Typ GREY | 955475 GREY |
| UNI Towerstacionárna, typ U Typ M | 955460 M |